

KARTA KATALOGOWA

Półmaska Spasciani DUETTA z filtrami P3

DUETTA P3 KIT
P/N 102530000

Półmaska Spasciani DUETTA w połączeniu z filtrami P3 2030 to doskonała ochrona dróg oddechowych w dużym zapyleniu.

W korpusie umieszczony jest zawór wydechowy i dwa złącza do podłączenia dwóch filtrów serii 2000.

Korpus półmaski wykonany jest z kompozytów materiałów plastikowych,

łatwo dopasowuje się do twarzy użytkownika i zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania.

Filtry 2030 P3 ze specjalnym szybkim przyłączem bagnetowym.

Wkłady filtrujące mogą ponadto posiadać specjalne prefiltry wstępne, żeby zachować element filtra cząstek od zbyt szybkiego zapychania się, gdy używany w środowiskach szczególnie zapyłonych.



Maska składa się z:

- Dopasowany ergonomicznie do twarzy korpus maski wykonany z plastiku
- 5-ciopunktowe pasy nagłowa.
- Nylonowy pasek na szyję
- Opaska na kark.

Maska może być używana z:

- Z filtrami Spasciani seria 2000 mocowanie bagnetowe

Dane techniczne:

Opór przy oddychaniu:

Test przepływu (l/min)	Wdychanie (mbar)		Wydechowanie (mbar)	
	Wymagane	Zmierzone	Maksimum standardowe	Zmierzone
25 cykli/min X 2 l/cykl	2,0	03	3,0	2,4
30 l/min	0,5	OK		
95 l/min	1,3	OK		

Przeciek do wewnątrz:

Testowany aerozol	Najwyższy zmierzony przeciek (%)	Najwyższe zmierzone przenikanie (%) (średnia z 10 masek)
NaCl	2	0,42

OGRANICZENIA

Nie używać w środowisku w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 17%. Maskę nie może być używana z innymi filtrami niż Spasciani seria 2000

KLASYFIKACJA

Półmaska zgodna przepisami Regulacji (EU) 2016/425
Półmaska zgodna z normą EN 140:1998

OZNACZENIE



PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH <80%

MATERIAŁY

Obudowa maski: Guma
Opaska na kark: Uformowany polietylen
Pasy nagłowa: Elastyczny splot
Gwint: Plastik odporny na uderzenia i rozpuszczalniki
Zawór wdychania: Guma

WAGA Z FILTRAMI

185g

WYMIARY / PAKOWANIE

Maski pakowane w worki polietylenowe, w pudełku o wymiarach 105 x 105 x 110 mm.